


Karta katalogowa

Zestaw osłon czołowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm *



Ostona czołowa do płyty zaciskowej do szkła 30

ZAKRESY STOSOWANIA

- Zastosowanie do płyty zaciskowej do szkła 30
- Do osłony czołowej okucia zaciskowego do szkła



Zestaw osłon czołowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm *

CECHY PRODUKTU

→ Osłona czołowa do okucia zaciskowego do szkła przy płycie zaciskowej do szkła 30 i ciężarach skrzydeł do 80 kg

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Zestaw osłon czołowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm *

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zestaw osłon czołowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	do 2 płyt do zaciskania na szkło	142370	wg RAL
Zestaw osłon czołowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	do 2 płyt do zaciskania na szkło	143346	EV1
Zestaw osłon czołowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	do 2 płyt do zaciskania na szkło	142369	czarny
Zestaw osłon czołowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	do 2 płyt do zaciskania na szkło	143347	podobne do stali nierdzewnej

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.